

YK400XG

표준 타입: 소형 타입

● 암 길이 400mm

● 최대 반송 질량 5kg

* 컨트롤러에 대한 자세한 내용은 일반 카탈로그나 웹 사이트를 확인하십시오.

주문 형식

YK400XG - 150

로봇 본체 Z축 스트로크 150: 150mm

틀 플랜지
양쪽 없음: 없음
F: 틀 플랜지 포함

중공 샤프트
양쪽 없음: 없음
S: 중공 샤프트 포함

케이블
8L: 3.5m
5L: 5m
10L: 10m

RCX340-4

컨트롤러/제어 가능 축 수

안전 규격

옵션 A (OP.A)

옵션 B (OP.B)

옵션 C (OP.C)

옵션 D (OP.D)

옵션 E (OP.E)

ABS 배터리

기본 사양

		X축	Y축	Z축	R축
축 사양	암 길이	250mm	150mm	150mm	-
	회전 각도	+/-140°	+/-144°	-	+/-360°
AC 서보 모터 출력		200W	150W	50W	100W
감속 메커니즘	감속기	하모닉 드라이브	하모닉 드라이브	볼스크류	하모닉 드라이브
	전달 방식	다이렉트 커플링			
반복 위치 결정 정도 *1		+/-0.01mm		+/-0.01mm	+/-0.004°
최대 속도		6.1m/sec		1.1m/sec	1020°/sec
최대 반송 질량		5kg(표준 사양), 4kg(옵션 사양 *4)			
표준 사이클 타임: 2kg 반송 질량 포함 *2		0.49sec			
R축 허용 관성 모멘트 *3		0.05kgm ² (0.5kgfcm ²)			
유저 배선		0.2sq × 10			
유저 튜브(외경)		φ 4 × 3			
동작 리미트 설정		1. 소프트 리미트 2. 스토퍼(X, Y, Z축)			
로봇 케이블 길이		표준: 3.5m 옵션: 5m, 10m			
중량		19.5kg			

- *1 주변 온도가 일정한 경우의 수치입니다. (X, Y축)
- *2 수평 방향으로 300mm, 수직 방향으로 25mm 왕복하는 경우입니다.
- *3 RCX340은 파라미터 설정에 따라 가속도 계수를 자동으로 지정합니다.
- *4 옵션 사양의 최대 반송 질량(부착된 공구 플랜지 포함 또는 스플라인 샤프트를 통해 배선되는 유저 배선 및 튜브 포함)은 4kg입니다.


컨트롤러

컨트롤러	전원 용량(VA)	운전 방법
RCX340	1000	프로그램/ 포인트 트레이스/ 리모트 커맨드/ RS-232C 통신

- * "Harmonic" 및 "Harmonic drive"는 Harmonic Drive Systems Inc.의 등록 상표입니다.
- * X 및 Y축 메카 스토퍼의 위치를 변경하여 작동 범위를 제한할 수 있습니다. (출하시에는 최대 작동범위로 설정되어 있습니다.) 자세한 내용은 로봇 매뉴얼(설치 매뉴얼)을 참조하십시오.
- * 정도가 높은 표준 좌표를 설정하려면 표준 좌표 설정 지그(옵션)를 사용하십시오. 자세한 내용은 사용 매뉴얼(설치 매뉴얼)을 참조하십시오.

로봇 매뉴얼(설치 매뉴얼)은 당사 웹 사이트의 아래 주소에서 다운로드할 수 있습니다.
<https://global.yamaha-motor.com/business/robot/>

YK400XG



R190과 도면의 치수 148의 각의 내측영역에서 동작이 실행될 경우 Z축 상승스토퍼가 베이스에, 또는 양이 머신 하네스에 닿게 됩니다. 그러한 동작을 하지 않도록 주의하여 주시기 바랍니다.

